

# INTERCOMUNICACIÓN

## Intercomunicador

SMC

### TH-02F


Intercomunicador multifunción con posibilidad de establecer todos los tipos de llamada y de presencia con la central, comunicarse con ella y con otros intercomunicadores. Adecuado para las habitaciones de hospitales, clínicas y residencias.

Una vez el personal sanitario ha señalizado presencia, puede recibir llamadas, establecer conexión y hablar con el intercomunicador que haya generado la llamada más prioritaria.

Alimentación	24 V CC
Conexión central	bus SMC 5 hilos
Conexion local pulsadores	2 x 0,5 mm <sup>2</sup> , máx. 20 m
Conexion local lámparas	3 x 0,5 mm <sup>2</sup> , máx. 20 m
Altavoz	8 Ω, 4 W máximo
Dimensiones (mm)	230 x 140 x 10
Acabado	ABS, color marfil
Caja de empotrar	modelo 2010M
Caja de superficie	modelo CAJ-TH



## Esquema



# INTERCOMMUNICATION

## Intercommunicator

SMC

### TH-02F


A multifunction intercommunicator with the possibility of establishing all kinds of call and presence with the central, communicating with it and with other intercommunicators. Suitable for rooms in hospitals, clinics and residences.

Once the medical staff has signaled presence, it can receive calls, make a connection and talk with the intercommunicator that has produced the most priority call.

Power supply	24 Vdc
Central connection	5-line SMC bus
Local connection buttons	2 x 0.5 mm <sup>2</sup> , max. 20 m
Local connection lamps	3 x 0.5 mm <sup>2</sup> , max. 20 m
Loudspeaker	8 Ohm, 4 W maximum
Dimensions (mm)	230 x 140 x 10
Finish	ABS, ivory colour
Box for flush installation	2010M model
Surface box	CAJ-TH model



## Diagram



# INTERCOMMUNICATION

## Interphone

SMC

### TH-02F

Système d'intercommunication multifonction avec la possibilité d'établir tous les types d'appel et de présence avec la centrale, communiquer avec elle et avec d'autres intercommunicateurs. Approprié pour les chambres d'hôpitaux, cliniques et maisons de retraite.

Une fois que le personnel médical a signalé la présence, il peut recevoir des appels, établir une connexion et parler à l'interphone qui a généré l'appel le plus prioritaire.

Alimentation	24 V cc
Connexion centrale	bus SMC 5 fils
Connexion locale boutons	2 x 0,5 mm <sup>2</sup> , max. 20 m
Connexion locale lampes	3 x 0,5 mm <sup>2</sup> , max. 20 m
Haut-parleur	8 Ω, 4 W maximum
Dimensions (mm)	230 x 140 x 10
Finition	ABS, couleur ivoire
Boîte à encastrer	modèle 2010M
Boîte de superficie	modèle CAJ-TH



## Diagramme

